


EVF248



连接电缆

VDOGF040VAS00,3P04STGH040VAS



应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性	
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	5...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
UL认证	电源	Class 2
机械技术数据		
重量	[g]	31.5
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 49.5
原材料	外壳：PP 无卤素；密封圈：EPDM	
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
牵引链适用性	有	

EVF248



连接电缆

VDOGF040VAS00,3P04STGH040VAS

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲半径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

电缆: 0.3 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm

