




用于**GSDML**参数设置插件的本地许可证
moneo configure PLC tools LIC

适用于AL140x型以及AL1304到AL1307型ifm IO-Link主站的GSDML文件

moneo|configure PLC Toolbox



应用	
应用	用于与 ifm AL14xx IO-Link主站的GSDML文件结合使用
应用	通过IO-Link设备参数扩展ifm AL14xx IO-Link主站GSDML文件
配置	创建GSDML文件
兼容性	兼容AL14xx系列以及所有符合最新IO-Link规范的IO-Link设备的GSDML文件
数据管理	将IO-Link设备参数集成至选定的GSDML文件中
参数设定	将选定的设备参数写入GSDML文件的子插槽中
	显示已经集成的IO-Link设备
用户界面	用户界面集成在moneo configure (SA) 的操作界面功能中
	显示所有已经生效的集成以及当前行动
	指示每个子插槽中的可用内存和占用内存
	指示当前选择的参数



用于**GSDML**参数设置插件的本地许可证
moneo configure PLC tools LIC

IO-Link功能	用户自定义选择待集成的所需IO-Link参数
软件/编程	
语言	德语；英语；法语；意大利语；西班牙语；葡萄牙语；中文；日语；韩语；波兰语
数据载体	下载
许可证类型	一次许可
许可等级	本地部署完整版
系统条件	
最小值 CPU周期	2,3 GHz
CPU核心数量最小值	4
最小值 RAM	8 GB
图形分辨率最小值	1920 x 1080
所需设备接口	USB; LAN Adapter - RJ45
网卡	Ethernet 1 Gbit
网络协议	Ethernet TCP/IP
操作系统	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
网页浏览器	Google Chrome; Mozilla Firefox; （支持的版本：参见最新发布说明）
另外所需的软件	moneo software download
	moneo configure free
	moneo configure