




Aktuální zobrazení smyčky

DISPLAY/4...20mA



výřez pro montáž na panel 68 x 33 mm



Vlastnosti výrobku			
Pouzdro		Panelové provedení	
Rozměry [mm]		36 x 72 x 40	
Oblast nasazení			
Aplikace		škálovatelný displej pro senzory s analogovým výstupem	
Elektrická data			
Provozní napětí [V]		24 DC; (napětí je generováno z analogového signálu: 4...20 mA; pokles napětí signálu: 5,1 (4,7...5,2 V))	
Vstupy / výstupy			
Počet vstupů a výstupů		Počet analogových vstupů: 1	
Vstupy			
Počet analogových vstupů		1	
Analogový vstup (proud) [mA]		4...20	
Analogový vstup		Rozlišení [Bit]	12
		Přesnost	0,3 % Chyba měření ± 1 Digit
Okolní podmínky			
Okolní teplota [°C]		0...60	
Skladovací teplota [°C]		-20...80	
Krytí		IP 65; (svorkovnice: IP00)	
Mechanická data			
Hmotnost [g]		106	
Pouzdro		Panelové provedení	



Aktuální zobrazení smyčky

DISPLAY/4...20mA

Způsob montáže	výřez pro montáž na panel: 68 x 33 mm; tloušťka stěny: max. 5 mm
Rozměry [mm]	36 x 72 x 40
Materiály	pouzdro: polykarbonát; Těsnění: EPDM

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkční signalizace	7-segmentový LED displej, červená
		výška číslice 14 mm
		Zobrazovaná oblast -1999...9999
	Ovládací prvky	3 Tlačítko

Elektrické připojení

zástrčkové šroubové svorky: ...2,5 mm²

Připojení

