


Y-rozvaděč

Safety splitter box



Oblast nasazení

Provedení

T-kus pro pseudosériové připojení bezpečnostních senzorů

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	31,4
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Y-rozvaděč

Safety splitter box

Elektrické připojení

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

konektorové provedení: 1 x M12; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný