

E11742



Propojovací kabel s konektorem

ADOGK190MSS0005H19



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Bez halogenů

Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 63 AC/DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]

8

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...80

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]

1141

Rozměry [mm]

26 x 26 x 85

Materiály

PUR černá

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Utahovací moment [Nm]

2

Upozornění

Obsah balení

1 ks

E11742



Propojovací kabel s konektorem


ADOGK190MSS0005H19

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný





Propojovací kabel s konektorem

ADOGK190MSS0005H19

Připojení

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá