




Svorkovatelny konektor

SDOGX050ZDSFKPG



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Provedení		L-kódováno
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 63 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	16
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	53,2
Rozměry	[mm]	20 x 20 x 58
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Materiál převlečné matice		litý zinek, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E12672



Svorkovatelný konektor

SDOGX050ZDSFKPG

Elektrické připojení

šroubové svorky: 1,5...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 8...13 mm; max. 1,5 s koncovými pouzdry vodičových žil

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

