


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080MSS0005B08

Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována.
Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...80
Krytí		IP 68

Mechanická data

Hmotnost	[g]	284
Rozměry	[mm]	28 x 15 x 38
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH080MSS0005B08

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, černá; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 1...1,5 Nm



Připojení

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Barvy v souladu s
DIN 47100

Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá