


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0010C04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
----------------------	--

Bez silikonu	ano
--------------	-----

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC
-----------------	-----	-------------------

Třída krytí	III
-------------	-----

Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
------------------------------------	-----	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
----------------	------	----------

Poznámka k okolní teplotě	21 dní: ...120
---------------------------	----------------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	512,7
----------	-----	-------

Rozměry	[mm]	28 x 15 x 38
---------	------	--------------

Materiály	TPU
-----------	-----

Tvarovaný materiál	TPU
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	litý zinek
---------------------------	------------

Vhodnost pro vlečné řetězy	ano
----------------------------	-----

Vhodnost pro vlečné řetězy	rádus ohybu	min. 10 x průměr kabelu
----------------------------	-------------	-------------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E12340



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0010C04

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá