


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK/IND/BK/D102



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně
poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	99,2
Průměr cílového puku	[mm]	102
Vzdálenost otvorů	[mm]	130
Výška hřídele	[mm]	30
Počet možných pozic spínacích praporků		3
Materiály	cílový puk: PA 6 černá; šrouby: nerezová ocel (1.4302)	

Upozornění

Obsah balení

1 ks