




## Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33201 nebo E33401

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

|                      |       |    |
|----------------------|-------|----|
| Odolnost proti tlaku | [bar] | 16 |
|----------------------|-------|----|

## Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

## Mechanická data

|                                        |                                                                      |       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Hmotnost                               | [g]                                                                  | 165,5 |
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4 |       |
| Připojení senzoru                      | G 3/4                                                                |       |
| Procesní připojení                     | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)                    |       |
| Hygienický adaptér podle DIN11866      | H4                                                                   |       |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|