


Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	40
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	146,5
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4	
Připojení senzoru	G 3/4	
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN25 (1") DIN 11851	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------