




Procesní adaptér Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 Těsnicí plocha
3 únikový otvor



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Oblast nasazení

Provedení	s únikovými otvory
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	100
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
Procesní připojení	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Těsnění	Těsnění
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123 těsnící kroužek: 1, PEEK, v souladu s FDA, E30124

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------