


Navařovací ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory EL = 50 mm

Odolnost proti tlaku [bar] 300

Mechanická data

Hmotnost [g] 159,3

Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Připojení senzoru G 1/2 těsnící kužel Ø 6 mm

Procesní připojení Navařený adaptér Ø 34 mm

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí ≤ 0,6 / -

Instalační délka EL [mm] 49

Délka vrtu (BL) [mm] 87

Upozornění

Obsah balení 1 ks