


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=100


Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 100 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	100
Poznámka k tlakové odolnosti	< 250 °C

Mechanická data

Hmotnost [g]	107,8
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Připojení senzoru	Ø 6 mm
Procesní připojení	G 1/2
Instalační délka EL [mm]	83
Délka vrtu (BL) [mm]	95

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------