




Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 únikový otvor



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Oblast nasazení

Provedení	pro trubkové rozvody, s únikovými otvory
Odolnost proti tlaku [bar]	50
Poznámka k tlakové odolnosti	pro propojení senzor - adaptér

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	160
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 29 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4

Příslušenství

Dodané položky	O-kroužek:, FKM
----------------	-----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------