




AS-Interface rozvaděč pro plochý kabel

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Oblast nasazení		
Provedení	AS-i / 24 V	
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu	
Elektrická data		
Třída krytí	III	
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	8
Výstupy		
Elektrické provedení	AS-i	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	80; (31 °C; lineárně klesající na 50 % (40 °C))
Max. výška nad hladinou moře	[m]	2000
Krytí	IP 67; IP 68; IP 69K	
Stupeň znečištění	2	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	101,5
Materiály	kovové části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); gumové těsnění pro kontaktní piny: FPM; O kroužek: EPDM	
Utahovací moment	[Nm]	2,5; (upevňovací matice)

E70377



AS-Interface rozvaděč pro plochý kabel

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	Momentový klíč, E70390

Upozornění	
Obsah balení	1 ks