


Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

10

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80



Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mechanická data

Hmotnost [g]	226,5
Rozměry [mm]	33 x 60 x 118,2
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Počet portů centrálního rozvaděče	4
Typ konektoru	M12

Příslušenství


Dodané položky	uzávěrové víčko: 2
	štítky: 4

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm



Připojení



EBC003



Centrální rozvaděč

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm

