




Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

12

Výstupy

Elektrické provedení

PNP



Centrální rozvaděč


ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	304,5
Rozměry	[mm]	33 x 60 x 152
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	uzávěrové víčko: 2	
	štítky: 8	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - Připojení		
konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm		

Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

Připojení



Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm

