



Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Provozní napětí	[M]	< 30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60
Krytí		IP 67; IP 68



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0005H15

Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	756
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 100
Materiály		PA
Tvarovaný materiál		PA
Počet portů centrálního rozvaděče		6
Typ konektoru		M12
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
	Torzní namáhání	maximální 30 °/m
Příslušenství		
Dodané položky	uzávěrové víčko: 2	
	štítky: 6	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrické připojení - slot		
konektorové provedení: 6 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm		



Centrální rozvaděč

ZDO6H050MSS0005H15

Připojení

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá