




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAT0002H04/3G/2D



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty	
Snáší se s nátěrem (barvou)	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68 / IP 69K)
Schválení / zkoušky		
Osvědčení		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX označení		II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	101,4
Rozměry	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiály		pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH040VAT0002H04/3G/2D

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 1,2...1,5 Nm



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá