

Kabelové provedení

VDOAH032MSS0001H03STGF030MSS

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...75
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...75
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

MTTF [let]	20027
------------	-------

Mechanická data

Hmotnost [g]	59,1
--------------	------



Kabelové provedení

VDOAH032MSS0001H03STGF030MSS

Rozměry [mm]	10 x 10 x 36	
Tvarovaný materiál	TPU	
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný	
Těsnící materiál	FKM	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Upozornění	Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení





Kabelové provedení

VDOAH032MSS0001H03STGF030MSS

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklované;
Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

