


Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040VAS0010R04STGN040VAS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	30 AC / 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4
Celkové hodnocení proudu (UL) [A]	1,66

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...65 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	0...80
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...65 °C
Skladovací teplota [°C]	-25...55
Vlhkost při skladování [%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy	1K22/ DIN 60721-3-1

Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040VAS0010R04STGN040VAS

Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
-------	-----------------------------

Mechanická data		
Hmotnost [g]	667,5	
Rozměry [mm]	15,5 x 15,5 x 51,5	
Materiály	PP Bez halogenů	
Tvarovaný materiál	PP	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 15 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Elektrické připojení

Kabel: 10 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Připojení





Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040VAS0010R04STGN040VAS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce

