


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0010G04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4
Celkové hodnocení proudu (UL) [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...50
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	5...100
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...50
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]	479,5
Rozměry [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiály	pouzdro: PVC oranžová; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAS0010G04

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 5,2 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Stíněný propojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru



Připojení



Barvy vodičů :

BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá