


Kapacitní dotykové senzory

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	Ø 100 / L = 11

Oblast nasazení

Pracovní princip	dynamicky
------------------	-----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	12...30 DC
Proudový odběr [mA]	30
Třída krytí	III



Kapacitní dotykové senzory

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Ochrana proti přepólování		ano
Max. přípravná zpoždovací doba	[ms]	500
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Délka výstupního signálu	[ms]	300
Reakční doby		
Doba odezvy	[ms]	35
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 67; IP 69K; (z čela)
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	419
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	160,5
Rozměry	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiály		Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV průhledný; pouzdro: PC/ABS černá; Krycí kroužek: PC/ABS zelená
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, červená
	Funkce	8 x LED, zelená lze spustit
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		Vnější kroužek v různých barvách
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

KT5009




Kapacitní dotykové senzory

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá