


Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Pouzdro		Kvádrové se závitem M18
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Jmenovité izolační napětí	[V]	32
Proudový odběr	[mA]	16
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	300
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	662
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Spínací frekvence DC	[Hz]	1000
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		Přijímač
Snímací vzdálenost	[m]	15
Nastavitelný rozsah		ne



Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	2,5	
Procesní data IO-Link (cyklická)	Funkce	délka bitu
	stav zařízení	4
	binární spínací informace	1
Funkce IO-Link (acyklické)	tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1130
Upozornění	Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...80	
Skladovací teplota [°C]	-40...80	
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF [let]	961	
Certifikát UL	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Class 2
	Číslo souboru UL	E174191
Mechanická data		
Hmotnost [g]	78	
Pouzdro	Kvádrové se závitem M18	
Rozměry [mm]	52,9 x 20 x 34,6	
Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	1.4542 (17-4 PH / 630); PEI	
Materiál optické čočky	PEI	
Přizpůsobení čočky	stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	pojistná matice: 1	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	



Jednocestná světelná závora - přijímač


OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení





Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

