


# E3M120



## Forbindelseskabel

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



### Applikation

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Special funktion | Egnet for kabelkæde |
|------------------|---------------------|

### Elektriske Data

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Driftspænding | [V] | < 25 AC / < 60 DC |
|---------------|-----|-------------------|

### Omgivende forhold

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -40...105 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67     |

### Mekaniske data

|                     |                                      |         |
|---------------------|--------------------------------------|---------|
| Vægt                | [g]                                  | 39,55   |
| Egnet for kabelkæde |                                      | ja      |
| Egnet for kabelkæde | bøjningsradius ved fast installation | ≥ 40 mm |

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,25 m, TPU, sort