


E3M121



Forbindelseskabel

MCI CONNECTION CABLE 1M



1 MCI



Applikation			
Special funktion		Egnet for kabelkæde	
Elektriske Data			
Driftspænding [V]		< 25 AC / < 60 DC	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-40...105	
Kapslingsklasse		IP 67	
Mekaniske data			
Vægt [g]		59,25	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		bøjningsradius ved fast installation	≥ 40 mm
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Kabel: 1 m, TPU, sort			