




Montageadapter for kapacitive sensorer

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 O-ring 44 x 2 mm

Applikation

Trykbestandig [bar] 8

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...110

Mekaniske data

Vægt [g] 83,4

Dimensioner [mm] G 1 1/4 / L = 65

Gevind betegnelse G 1 1/4

Materiale Adapter: PVDF; pakning: EPDM

Sensor tilslutning gevind tilslutning M30 x 1,5 Indvendigt gevind

Procestilslutning gevind tilslutning G 1 1/4 udvendig gevind

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.