


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGX050MSS0020H05



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Udførelse	effekt kabel, L-kodet

Elektriske Data

Driftspænding [V]	63 DC
Max strømbelastning total [A]	16

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	4315,5
Dimensioner [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiale	PP
Indstøbt-emne materiale	TPE
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E12644



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGX050MSS0020H05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PUR, sort, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPE; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY