


E30446



IO-Link Bluetooth adapter

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER



Applikation	
Special funktion	guldbelagte kontakter
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Namibia; Brasillien; Kina; Indien; Singapore; Mexico; Syd Afrika; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Syd Korea; Indonesien
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	18...30 DC
Nominel spænding DC [V]	24
Strømforbrug [mA]	30...830; (24 V DC, fuld belastning)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Software / Programmering	
Parameter indstillingsmuligheder	proces værdi lagring
Interface	
Kommunikationsinterface	IO-Link; Bluetooth
Bluetooth	
Transmission standard	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Frekvens område	2,4 - 2,482 GHz
Sendestyrke [mW]	10; (10 dBm)



IO-Link Bluetooth adapter

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Rækkevidde	typ. 20 m
IO-Link Device	
Transmissionstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.0; 1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
Nødvendig masterport klasse	A

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[År]	285
UL godkendelse	Fil nummer UL	E205959

Mekaniske data

Vægt	[g]	88,5
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); messing (2.0401); PA; PBT; FKM; pakning: FKM;	

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
	IO-Link	1 x LED, gul
	Bluetooth	1 x LED, blå

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



1	L+ forsyning
2	OUT2
3	L- forsyning
4	OUT1

E30446



IO-Link Bluetooth adapter

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



1	L+ forsyning
2	OUT2
3	L- forsyning
4	OUT1

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



OUT1:	IO-Link
	Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2
	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid