


Pakning

SEAL RING EPDM G1/2



Applikation

Udførelse

for enheder med processtilslutning G ½

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...130

Godkendelser / Tests

Standard

DIN EN ISO 1179-2

Mekaniske data

Vægt

[g]

4,05

Indvendig diameter

[mm]

18,5

Ydre diameter

[mm]

23,9

Materiale

EPDM

Bemærkning

Emballage-enheder

10 stk.