




Proces adapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikation

Trykbestandig [bar] 25

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	649
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4404 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilslutning	G 1 konisk tætning
Procestilslutning	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------