




Proces adapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A



- 1 Lækageboring
- 2 Pakningsflade
- 3 Aseptoflex Vario



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Udførelse	med lækageboring
Trykbestandig [bar]	16

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	226,5
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilslutning	G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario
Procestilslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Forsegling	pakning
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Tilbehør

Leverings omfang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tilbehør (valgfri)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
	pakningsring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------