


Svejsede termobrønd for temperatur sensorer

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation		
Udførelse		til temperatursensorer EL = 350 mm
Trykbestandig	[bar]	400
Nøjagtighed / afvigelser		
Max. tilladelig flowhastighed	[m/s]	13
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1577,5
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilslutning		1/2" NPS Ø 6 mm passende for G1/2 og 1/2" NPT
Procestilslutning		svejseadapter Ø 38,1 mm
Installationslængde EL	[mm]	267
Boringslængde BL	[mm]	304,8
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.