


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=150



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 150 mm
-----------	------------------------------------

Trykbestandig [bar]	100
---------------------	-----

Bemærk note om tryk holdbarhed	< 250 °C
--------------------------------	----------

Mekaniske data

Vægt [g]	115
----------	-----

Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
-----------	------------------------------

Sensor tilslutning	Ø 6 mm
--------------------	--------

Procestilslutning	G 1/2
-------------------	-------

Installationslængde EL [mm]	128
-----------------------------	-----

Boringslængde BL [mm]	140
-----------------------	-----

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------