


Dykrør til temperatursensorer

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=250



Applikation

Udførelse	til temperatursensorer EL = 250 mm
Trykbestandig [bar]	100
Bemærk note om tryk holdbarhed	< 250 °C

Mekaniske data

Vægt [g]	172,2
Materiale	rustfri stål (1.4571/316Ti)
Sensor tilslutning	G 1/2 Ø 6 mm
Procestilslutning	G 1/2
Installationslængde EL [mm]	224
Boringslængde BL [mm]	250

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------