


Montageadapter for kapacitive sensorer

MOUNTING CAP G1", POM



Applikation

Trykbestandig	[bar]	8
---------------	-------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	40
Dimensioner	[mm]	G 1 / L = 50
Gevind betegnelse		G 1
Materiale		Adapter: POM
Tilspændingsmoment	[Nm]	5
Sensor tilslutning		gevind tilslutning M18 x 1 Indvendigt gevind
Procestilslutning		gevind tilslutning G 1 udvendig gevind

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------