


## Y-fordeler

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



## Applikation

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri      | ja                                 |

## Elektriske Data

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Driftspænding [V]                            | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Kapslingsklasse                              | II                                 |
| Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 4                                  |
| Max strømbelastning total [A]                | 4                                  |

## Omgivende forhold

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                              | -25...100                   |
| Bemærk omgivelsestemperatur                                            | cULus: ...65 °C             |
| Lagringstemperatur [°C]                                                | -25...55                    |
| Opbevaring fugtighed [%]                                               | 10...100                    |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklasse                                                        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Godkendelser / Tests

|                |                |         |
|----------------|----------------|---------|
| UL godkendelse | Strømforsyning | Class 2 |
|                | Fil nummer UL  | E191684 |

## Mekaniske data

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Vægt [g]  | 56,3                                   |
| Materiale | Kapsling: PA Halogenfri; pakning: EPDM |



## Y-fordeler

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Indstøbt-emne materiale | PA, Halogenfri               |
| Materiale - omløber     | rustfri stål (1.4404 / 316L) |

**Bemærkning**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

**Elektrisk tilslutning - Hanstik**

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt;  
tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm

**Tilslutning**

tilslutning til IEC 61076-2-101

**Elektrisk tilslutning - Hunstik**

Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt;  
tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

