


EVF640



Forbindelseskabel

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Udførelse	effekt kabel, L-kodet
Applikation	Brug i våde omgivelser og levnedsmiddelindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	63 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	16

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	417,3
Indstøbt-emne materiale	PP
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tætningsmateriale	EPDM



Forbindelseskabel

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)


Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: L; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilslutning - 2

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: L; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm

