

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF040VAS0005E04



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...50
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	5...80
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...50
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	196,7
Dimensioner [mm]	10 x 10 x 31
Materiale	Kapsling: PVC orange; pakning: EPDM
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde	ja



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF040VAS0005E04

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid