




## Set de automatización AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

Added Value package AS-i T5



- 1 conexión T5
- 2 leva de conmutación pieza distanciadora tornillos
- 3 válvula magnética
- 4 Cable de conexión preconfigurado para la válvula magnética
- 5 toma vampiro para cable plano

### Características del producto

Función de salida	PNP
Alcance [mm]	4

### Datos eléctricos

Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	160
Tensión de alimentación AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" según cULus)

### Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 1
------------------------------	---

### Entradas

Número de entradas digitales	2
------------------------------	---

### Salidas

Número de salidas digitales	1
Función de salida	PNP

### Rango de detección

Alcance [mm]	4
--------------	---



## Set de automatización AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

Added Value package AS-i T5

Parámetros AS-i	
Versión AS-i	2.1
Perfil AS-i	S-7.A.E
Configuración de E/S AS-i [hex]	7
Código ID AS-i [hex]	A.E

Datos mecánicos	
Peso [g]	867
Tipo de montaje	no enrasable
Distancia entre agujeros [mm]	80
Altura del eje del actuador de la válvula [mm]	20

Accesorios	
Componentes incluidos	Sensor doble para conexión con actuadores: 1, AC2316 Leva de conmutación: 1, E12517 pieza distanciadora: 1, E12526 válvula magnética: 1, Bürkert 428623 silenciador: 2, 780780N Prolongador: 1, E10844 Toma vampiro para cable plano: 1, E75471

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

### Conexión eléctrica

#### Conexión eléctrica - Conector macho




#### Conexión

#### Conexión

1	AS-i +
3	AS-i -

#### Conexión eléctrica - conector hembra



# AC0017



## Set de automatización AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

Added Value package AS-i T5

### Salidas

3	tensión externa -
4	salida de conmutación 1 +