


AC1250



Módulo de desacoplo de datos AS-Interface

AS-i Data Decoupler



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	21,5...31,6 DC
Resistente a inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		no
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	701
Parámetros AS-i		
Certificado AS-i		93001
Datos mecánicos		
Peso	[g]	263,5
Materiales		PC

AC1250



Módulo de desacoplo de datos AS-Interface

AS-i Data Decoupler

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

...2,5 mm²

Conexión

