DX2001

Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX360

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DX2021

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Campo de aplicación			
Aplicación		Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos	
Datos eléctricos			
Frecuencia AC	[Hz]	50...60	
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	33...58	
Tensión de alimentación	[V]	230 / 115 AC / 24 DC	
Consumo de corriente	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)	
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...45	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75	
Grado de protección		IP 65; (en la parte frontal)	
Grado de protección de los bornes		IP 20	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	

DX2001

Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX360

Datos mecánicos

Peso	[g]	565,2
Materiales		Noryl UL94-V-0

Indicaciones / elementos de mando

Indicación		pantalla con LED de 7 segmentos, naranja 6 dígitos 15 mm

Conexión eléctrica

bornes roscados, DC: 10 x ...1,5 mm²

bornes roscados, AC: 4 x ...2,5 mm²

Conexión