


# E3M131



## Cable de conexión con conector hembra

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



### Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 25 AC / < 60 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g] 134,6

Dimensiones [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca zinc conformado a presión

Aptitud para cadenas portacables sí

Aptitud para cadenas portacables Radio de curvatura para instalación fija  $\geq 30$  mm

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E3M131



## Cable de conexión con conector hembra


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, negro, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado



### Conexión

