


E3M133



Cable de conexión con conector hembra

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Campo de aplicación		
Característica especial	Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	595
Dimensiones	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Materiales	PUR	
Material del cuerpo	PUR	
Material de la tuerca	zinc conformado a presión	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija	≥ 30 mm
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E3M133



Cable de conexión con conector hembra


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado



Conexión

