




Repartidor en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC114

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	31,8
Dimensiones	[mm]	15,4 x 35,4 x 46,2
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Tipo de conector		M12

Notas

Notas	salida A tuerca revestida de teflón (negra)
	salida B tuerca niquelada

E10803




Repartidor en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

