


E12654



Prolongador

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS



Campo de aplicación		
Característica especial	Contactos dorados	
Versión	cable de alimentación, codificación L	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	64 DC
Corriente máxima total	[A]	16
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	470,1
Materiales	PP	
Material del cuerpo	TPE	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Prolongador

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS

Conexión eléctrica

Cable: 2,0 m, PUR, negro, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica - 2

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: L; cuerpo: TPE; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado

