


E12204



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Campo de aplicación

| | |
|-------------------------|--|
| Característica especial | Cable apantallado |
| Versión | cable Ethernet, codificación D |
| Aplicación | Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|--|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
| Grado de protección | IP 67; IP 42; (Conectores M12 / conectores RJ45) |

Datos mecánicos

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Peso [g] | 698,5 |
| Materiales | PUR / PC |
| Material del cuerpo | PUR / PC |
| Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |

Notas

| | |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica - Conector macho M12

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



E12204




Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, apantallado; 4 x 0,38 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; cable de conexión apantallado: apantallado

