


## Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



## Campo de aplicación

Característica especial	Cable apantallado
Versión	cable Ethernet, codificación D
Aplicación	Cable de interconexión

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67; IP 42; (Conectores M12 / conectores RJ45)

## Datos mecánicos

Peso	[g]	1357
Materiales		PUR / PC
Material del cuerpo		PUR / PC
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

## Conexión eléctrica - Conector macho M12

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



# E12205




## Cable de conexión Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

### Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, apantallado; 4 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC

