


E12339



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0005C04



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Nota sobre la temperatura ambiente	21 días: -25...120 °C
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	271	
Dimensiones [mm]	28 x 15 x 38	
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca	zinc conformado a presión	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura	mín. 10 x diámetro del cable

E12339



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0005C04

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco